



Držač spremnika „Insider Stubby“, s bitovima od 1/4 cola s magnetom, Duljina cilindričnog dijela: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	676667 10
GTIN	7610733264681
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Drška „multicraft“ s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i kad su ruke mokre ili masne. Klizni magazin sa zaključavanjem kraja. Prihvat s pomoću snažnog magneta.

Drška s praktičnom i za kožu ugodnom oblogom od elastomera.

Drška „Insider“ i **klizni magazin sa zaključavanjem**. Prihvat s pomoću snažnog magneta.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Po 1 bit:

za ravne vijke, br. 675300 vel. 5,5.

za Phillips br. 675281 vel. 1/25; 2/25;

za unutarnji Torx® br. 675295 vel. TX15; TX20; TX25.

Tehnički opis

Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina	65 mm
Duljina cilindričnog dijela	10 mm

Prihvata nastavaka	D 6,3
okretni poklopac	ne
s drškom s račnom	ne
Vrsta proizvoda	Alat s bitovima

Pribor

Precizni ravni bit, 1/4 cola, C 6,3 širina oštrice 5,5 mm	675300 5,5
Precizni bit za Phillips, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675281 1/25
Precizni bit za Phillips, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675281 2/25
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25