


Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, količina alata: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	952319 7
GTIN	4067263886389
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 952319: 1 kom.

Viličasti ključ / okasti ključ s račnom GARANT br. 614812 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kom.

Tehnički opis

Dubina u G	10
Dubina	250 mm
Izvedba	s ključem za vijke (okasti i viljuškasti ključevi)
Broj alata	7
širina	150 mm
Širina u G	6
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	6×10
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 952319	952001 952319
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 8 mm	614812 8
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 9 mm	614812 9
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 10 mm	614812 10
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 11 mm	614812 11
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 13 mm	614812 13
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 14 mm	614812 14
Viljuškasto-okasti ključ s računomsa zakretnom glavom širina ključa 16 mm	614812 16