


HOLEX
Garnitura kliješta, količina alata: 5

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954208 5
GTIN	4067263906469
Razred artikla	91A

Opis
Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

GARANT radionička kolica s ladicama koje se u potpunosti izvlače i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G × 16 G**, odnosno 500 × 400 mm (širina x dubina).

Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954208: 1 kom.

HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 702995 vel. 180: 1 kom.

HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706145 vel. 250: 1 kom.

HOLEX plosnata okrugla kliješta ravna br. 713195 vel. 200: 1 kom.

Telefonska kliješta HOLEX, kutna, br. 713595 vel. 200: 1 kom.

HOLEX bočno rezalo br. 725245 vel. 160: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
Izvedba	s kliještima
Dubina u G	20
širina	200 mm

Broj alata	5
Širina u G	8
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×20
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške cijela duljina 180 mm	702995 180
Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama ukupna duljina 250 mm	706145 250
Ravna telefonska kliješta, neizolirana, s navlakama za ručke ukupna duljina 200 mm	713195 200
Savijena telefonska kliješta, neizolirana, s ručkama ukupna duljina 200 mm	713595 200
Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama cijela duljina 160 mm	725245 160
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954208	952001 954208