

HOLEX**Okrugla četka od žice Čelična žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
250X30mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 570120 250X30 |
| GTIN | 4067263723790 |
| Razred artikla | 57H |

Opis**Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke). Rupa s dvostrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.

Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Širina četke | 25 mm |
| Ø četke D ₁ | 250 mm |
| Duljina obruba H ₁ | 50 mm |
| maksimalan broj okretaja | 3600 min ⁻¹ |
| Ø bušenja d ₁ | 50,8 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Ø rupe s mogućnosti bušenja do | 80 mm |
| Ø redukcijskog prstena | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
| Vrsta proizvoda | Okrugla četka |