

HOLEX**Okrugla četka za skidanje srha Čelična žica 0,35 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1: 250X60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Prihvatna rupa 50.8 mm s dvostrukom tipkovnom 13×7. Moguće su i drugačije rupe.

Valovita, čvrsta **čelična žica**.

Upotreba:

Za sve uobičajene stolne brusilice. Zahvaljujući specijalnoj žici naročito dugačak vijek trajanja. Osobito prikladan za ekonomično poravnanje površina, profila, cijevi, dosjeda, plastičnih dijelova i sličnog.

Utor za pero 13,5×7,6.

Napomena:

Samo vrhovi obruba utječu na izradak. Učinak se ne poboljšava vršenjem prevelikog pritiska, ali se povećava neophodna pogonska snaga i skraćuje vijek trajanja četkice.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	3600 min ⁻¹
Ø četke D ₁	250 mm

Širina četke	58 mm
Duljina obruba H ₁	50 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Debljina svornjaka	0,35 mm
Pogonski stroj	Stolna brusilica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka