

**HOLEX****Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1: 200X38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570220 200X38
GTIN	4067263906513
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

**Upotreba:**

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.

Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	48 mm
maksimalan broj okretaja	6000 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	200 mm
Ø redukcijskog prstena	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	50,8 mm

Širina četke	29 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka