

**HOLEX****Jednoredna okrugla četka INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina četke: 100X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570315 100X12
GTIN	4067263906537
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

**Jednoredne četke** s valovitim materijalom.

**Upotreba:**

Za učiniti hrapavim, čistiti, uklanjati hrđu, skidanje taloga itd., jednoredne četke mogu se redanjem jednih na druge montirati na **valjke varijabilne širine**. Za individualnu primjenu na brusilicama.

**Tehnički opis**

Ø četke D <sub>1</sub>	100 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	12 mm
Ø rupe s mogućnosti bušenja do	20 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	21 mm
maksimalan broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Materijal opreme	INOX žica

Debljina svornjaka	0,3 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka