

HOLEX**Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 115XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571203 115XM14
GTIN	4067263906568
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

Lijevo spletana, prijevremeno raspetljavanje sigurno izbjegnuto. **S unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Debljina svornjaka	0,5 mm
Duljina obruba H ₁	24 mm
Ø četke D ₁	115 mm
Broj tučaka	20

maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Navoj M	M14
Širina završetka L ₁	14 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka