

Garant
Pločica za glodanje za vanjske navoje 60°, HM, korak: 4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218074 4
GTIN	4045197447609
Razred artikla	21D

Opis
Izvedba:
Stabilne pločice za navoje za **velike posmake** i **visoku produktivnost**.

S dvije oštrice

Upotreba:
Za metrički vanjski navoj 60° prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6g.

Napomena:

Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).

 Posmak $f_z = \text{HB 7720 u čeliku} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / zub}$.

 Posmak $f_z = \text{HB 7735 u INOX-u} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / zub}$.

Smjer rezanja: desno i lijevo

Veličina pločice: 41 mm

Tehnički opis

unutarnja/vanjska primjena	Izvana
Puni profil	da

Prevlaka	TiAlN
Nagib navoja	4 mm
prikladno za navoj	M36; M39
Broj oštrica Z	10
Vrsta	HB7735
Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Veličina pločice	41 mm
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
GG(G)	prikladno	70 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		