

HOLEX**Okrugla četka INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:
115X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571253 115X22
GTIN	4067263906728
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletена** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

Tehnički opis

Broj tučaka	20
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Duljina obruba H ₁	24 mm
Ø bušenja d ₁	22 mm
Ø četke D ₁	115 mm
Širina završetka L ₁	14 mm

Debljina svornjaka	0,5 mm
Materijal opreme	INOX žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka