

HOLEX**Okrugla četka INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:
125XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletена** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata. S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Navoj M	M14
Broj tučaka	20
Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	125 mm

Duljina obruba H ₁	29 mm
Širina završetka L ₁	14 mm
Materijal opreme	INOX žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka