

**HOLEX****Tanjurasta četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 125XM14mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 571303 125XM14 |
| GTIN           | 4067263906742  |
| Razred artikla | 57H            |

**Opis****Izvedba:**

Savijena **konusna četka** s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

**Upotreba:**

**Lijevo spletana**, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvata **na kutnim brusilicama**.

**Tehnički opis**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Navoj M                         | M14                     |
| Širina završetka L <sub>1</sub> | 12 mm                   |
| maksimalan broj okretaja        | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Materijal opreme                | Čelična žica            |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Upuštanje       | Lijevo spleteno |
| Vrsta proizvoda | Stožasta četka  |