

**HOLEX****Tanjurasta četka INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 125XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571353 125XM14
GTIN	4067263906773
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Savijena **konusna četka** s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

**Upotreba:**

**Lijevo spletana**, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvrat **na kutnim brusilicama**.

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,5 mm
Broj tučaka	20
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	125 mm

Duljina obruba H <sub>1</sub>	29 mm
Navoj M	M14
Širina završetka L <sub>1</sub>	12 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Stožasta četka