

**HOLEX****Kupolasta četka INOX žica 0,30 mm, Ø četke D1: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573205 60
GTIN	4067263906919
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.

**S unutarnjim navojem M14. S unutarnjim navojem M14.**

**Upotreba:**

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	20 mm
maksimalan broj okretaja	12000 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	65 mm
Navoj M	M14
Debljina svornjaka	0,3 mm
Materijal opreme	INOX žica

Upuštanje

valovito

Vrsta proizvoda

Kupolasta četka