

HOLEX**Kupolasta četka INOX žica 0,30 mm, Ø četke D1: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	573205 80
GTIN	4067263906926
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Za upotrebu na kutnim brusilicama i stacionarnim strojevima.

S unutarnjim navojem M14. S unutarnjim navojem M14.

Upotreba:

Najprikladnije za obradu površina, za skidanje srha, skidanje korodiranih slojeva, poliranje, uklanjanje boje, za temeljne premaze, lak, talog i dr.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	85 mm
Debljina svornjaka	0,3 mm
Duljina obruba H ₁	25 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	INOX žica

Upuštanje

valovito

Vrsta proizvoda

Kupolasta četka