

Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1: 30X6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Razred artikla	57H

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	30 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
Širina završetka L ₁	6 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Duljina obruba H ₁	6 mm
Ø drške D _s	6 mm

Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito
Vrsta proizvoda	Okrugla četka