


HOLEX**Okrugla četka s drškom INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
70X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja. Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	19 mm
Debljina svornjaka	0,3 mm
Ø četke D ₁	70 mm
Ø drške D _s	6 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Širina završetka L ₁	10 mm

Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito
Vrsta proizvoda	Okrugla četka