


HOLEX**Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zrno 320, Četka Ø D1×širina vrha L1: 70X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske čekinje sa silicijevim karbidom, prešane u čeličnom rukavcu; **Ø drške 6 mm.**

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Suho i vlažno brušenje aluminija, čelika, INOX-a i plastike. Maksimalna temperatura upotrebe je 80 °C.

Tehnički opis

Granulacija	320
Ø četke D ₁	70 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Ø drške D _s	6 mm
Duljina obruba H ₁	20 mm

preporučeni broj okretaja	4000 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Vrsta proizvoda	Okrugla četka