

**Četka za površine Čelična žica 0,30 mm, Ø četke D1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574755 40
GTIN	4067263935001
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Četka za površine s Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena ili fiksnim strojevima. Za čišćenje, skidanje srhova s malih i srednje velikih površina.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	20 mm
Debljina svornjaka	0,3 mm
maksimalan broj okretaja	10500 min ⁻¹
Ø četke D ₁	40 mm
Ø drške D _s	6 mm
Vrsta proizvoda	Četka u obliku kista

