

**Četka u obliku kista Čelična žica 0,30 mm, Tip: 10X20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, prešane u čelično tijelo, **Ø drška 6 mm.**

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena i ručnim bušilicama. Za čišćenje, skidanje srhova teško dostupnih mjesta.

**Tehnički opis**

Ø četke $D_1$	12 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Duljina stege $L_2$	20 mm
Ukupna duljina L	67 mm
Ø stege $D_2$	10 mm
Duljina obruba $H_1$	20 mm
Vrsta proizvoda	Četka u obliku kista