



## Asortiman za radionicu, količina alata: 23



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	955015 23
GTIN	2050002075467
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

#### Odgovara:

Radionička kolica br. 914520 – 914582.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955015: 1 kom.

HOLEX mjerni kliznik br. 410200 vel. 150: 1 kom.

Tračni metar na namotavanje HOLEX, br. 462010 vel. 3: 1 kom.

HOLEX aluminijska vodena vaga br. 467435 vel. 300: 1 kom.

HOLEX viljuškasto okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

HOLEX ravni odvijač br. 660701 vel. 3,5; 5,5; 7: po 1 kom.

HOLEX odvijač za Phillips br. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kom.

HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 703000 vel. 180: 1 kom.

HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706151 vel. 250: 1 kom.

HOLEX plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713600 vel. 200: 1 kom.

HOLEX kliješta za rezanje žice br. 725250 vel. 160: 1 kom.

HOLEX univerzalni skalpel br. 845039 vel. 160: 1 kom.

### Tehnički opis

širina	500 mm
Dubina u G	16
Širina u G	20
Dubina	400 mm
Broj alata	23
Korisna površina ladice u G	20×16
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
odgovara za opremanje pogona	Radionička kolica
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955015	952001 955015
Pomično mjerilo Nonius 1/20 mjerno područje 150 mm	410200 150
Tračni metar duljina trake 3 m	462010 3
Aluminijska vodena vaga duljina 300 mm	467435 300
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613950 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613950 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613950 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613950 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613950 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613950 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613950 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613950 8
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 3,5 mm	660701 3,5
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 5,5 mm	660701 5,5

Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 7 mm	660701 7
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 3	668401 3
Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena ukupna duljina 180 mm	703000 180
Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm	706151 250
Savijena telefonska kliješta, neizolirana ukupna duljina 200 mm	713600 200
Kliješta za rezanje ukupna duljina 160 mm	725250 160
Univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva 18 mm ukupna duljina 160 mm	845039 160