

Garant

Vario plus eco nosač oštrice konveksni za čeono ubodno tokarenje, derecha,
Ø područja uboda D1 / D2: 51/67mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274512 51/67
GTIN	4067263934998
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D ₁	51 mm
Serija	Eco
maksimalni 1. utor Ø D ₂	67 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749

maksimalna dubina reza t_{maks}	16 mm
Primjena	derecha
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje