

**Garant**

**Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 33/43mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274515 33/43
GTIN	4067263950523
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Serija	Eco
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	16 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	43 mm

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	33 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	σί
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje