

Garant

Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čelono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 82/110mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274515 82/110
GTIN	4067263950561
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
maksimalni 1. utor Ø D ₂	110 mm
minimalni 1. utor Ø D ₁	82 mm
Seriya	Eco

maksimalna dubina reza t_{maks}	16 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	śí
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje