

Mitutoyo**Apsolutni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm, Mjerno područje: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434065 25
GTIN	4946368850290
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski standardni mjerni sat. Pouzdan i lako se koristi.

- **Dvosmjerna komunikacija moguća je, npr. za parametrizaciju putem računala (Digimatic S1 sučelje).**
- **Uz ABSOLUTE sustav. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije.**
- **Jednostavno očitavanje vrijednosti zahvaljujući velikom digitalnom/analognom zaslonu.**
- **Dostupan digitalni model povećanja od 0,5 µm.**
- **Mogući su jednostavni proračuni i detekcija vrha.**
- **Opremljen je funkcijom upozorenja za plan kalibracije.**
- **Procjena GO/±NG vrši se podešavanjem gornje i donje tolerancije.**
- **Alarm niskog napona, pogreška podešavanja, pogreška senzora, prelijevanje zaslona itd.**
- **Okretan zaslon za 330°.**
- **Funkcijska blokada štiti brojčanik od neovlaštene uporabe.**

Funkcija:

IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Podaci:

- **Apsolutni linearni koder s elektrostatičkim kapacitetom.**

- **Frekvencija mjerenja (MAX/MIN/RANGE): 50× u sekundi.**
- **Promjer osovine: 8 mm.**
- **Mjerni umetak: kugla od tvrdog metala, navoj M2,5×0,45.**
- **Trajanje baterije: Otprilike 2700 sati kontinuirane upotrebe.**

Dio isporuke:

Indikator s digitalnim brojčanikom uključujući 1× CR2032 bateriju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497081, rezervno i posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Tip baterije	Gumb-baterija
IP-klasa zaštite	IP 42
Kalibriranje	C1
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 25 mm
Debljina kućišta	44,2 mm
Ø stezne drške h6	8 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Snaga mjerenja	≤ 1,8 N
Duljina steznih drški	19,5 mm
Ø kućišta	59 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,02 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	Tvornička norma
Visina znakova	11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	ne
Prihvata	USB sučelje
Prihvata	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Preset funkcija	da

Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 30 mm	023000 30
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100