


**Garant**

**Vario plus Eco nosač oštrica, konkavni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 90/130mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274518 90/130
GTIN	4067263950868
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

D<sub>1</sub> = minimalni Ø za 1. utor / D<sub>2</sub> = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

minimalni 1. utor Ø D <sub>1</sub>	90 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Serijska	Eco
maksimalni 1. utor Ø D <sub>2</sub>	130 mm

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	21 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	śí
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje