

mimatic
Tool Systems
PolySAW osnovni držač s rupom, tip: 19/30

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Razred artikla	29B

Opis
Izvedba:

Pričvršćivanje listova pile s jednim vijkom u središtu. **Sučelje Quadrogon** za poboljšani prijenos sile i torzijsku krutost.

Upotreba:

Držač s rupom za kombinirani prihvat. **Samo s PolySAW-G listovima pile.**

Dio isporuke:

Uključuje steznu pločicu i jedan vijak.

Unutarnje hlađenje: da

Vijenac $\varnothing d_1$: 30 mm

Osnovni držač $\varnothing d_2$: 32 mm

Duljina vijenca L_1 : 20 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 42,5 mm

\varnothing prihvatne rupe: 16 mm

Stezna ploča: 219846

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42,5 mm
------------------------------------	---------

Duljina vijenca L ₁	20 mm
Stezni vijak	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Vijenac Ø d ₁	30 mm
Stezna ploča	219846
Osnovni držač Ø d ₂	32 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Stezni vijak	219838
Podložna pločica	219846