

mimatic
Tool Systems
Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap \geq 1 mm, TiAlN, \varnothing D: 80mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218222 80
GTIN	2050001736994
Razred artikla	29C

Opis
Izvedba:

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
 PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

\varnothing D	80 mm
tip osnovnog držača	19/30
Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	25 mm
Širina ploča E	6 mm
Broj oštrica Z	24
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN

Posmak f_z	0,02 mm
Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

PolySAW osnovni držač rupom tip 19/30	218210 19/30
Osnovni držačWeldon drška tip 19/30	218205 19/30