

# Yale

## Lančana dizalica Yalelift 360°, nosivost: 5t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086025 5
GTIN	4025092941136
Razred artikla	08X

### Opis

#### Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Ručna vodilica lanaca okretna za 360° omogućuje posluživanje iz svih položaja. Konstruirana za tešku primjenu. Odgovara najnovijim europskim sigurnosnim propisima. Radnik nije više prisiljen raditi u opasnom području oko tereta.

#### Napomena:

**Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i zaštita od preopterećenja na upit.**

Izvedba s integriranom šasijom, pocinčanom verzijom i ATEX-om na zahtjev.

### Tehnički opis

Sila podizanja pri nazivnom teretu	34 daN
Normalna podizna visina	3 m
Nosivost	5000 kg
Broj lanaca	2

Nosivost t	5 t
Težina	48 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka