

mimatic
Tool Systems
Nastavci za odrez PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218224 63
GTIN	2050001737038
Razred artikla	29C

Opis
Izvedba:

Za odrezivanje, piljenje i izradu proreza.
 PolySAW-G omogućuje obradu do pune dubine reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Tehnički opis

Dubina zahvata $a_{e \text{ maks}}$ po rezu	18,5 mm
Ø D	63 mm
tip osnovnog držača	16/26
Širina ploča E	6 mm
Broj oštrica Z	40
Drška	s rupom
Prevlaka	TiAlN
Posmak f_z	0,02 mm

Materijal	VHM
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Osnovni držačWeldon drška tip 16/26	218205 16/26
PolySAW osnovni držačs rupom tip 16/26	218210 16/26