



## Akumulatorska tračna brusilica, Tip: M12FBFL10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Izuzetno lagana akumulatorska tračna brusilica (samo 1,0 kg ili 1,1 kg s baterijom od 2 Ah) za rad bez zamora.

- **Dva načina rada + promjenjivi regulator brzine.**
- **Rad unatrag – omogućuje korisniku odabir orijentacije trake za kontrolu smjera iskri/čestica.**
- **Podešavanje glave za 360° bez alata.**
- **Rukovanje jednom rukom – omogućuje rad u skućenim prostorima i idealno je za rad iznad glave.**

#### Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete od br. 073814.

### Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	2,16 m/s <sup>2</sup>
Broj sadržanih baterija	0
Širina brusne trake	10 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	12 V

Opskrba energijom	Mrežni pogon
Brzina trake	0 - 1110 m/min
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača	M12 FBFL10
Težina	1 kg
Raspon broja okretaja	0 - 14500 min <sup>-1</sup>
Duljina brusne trake	330
Vrsta proizvoda	Tračna turpija