

## ejendals

### Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 19, Veličina rukavice: 10



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094121 10
GTIN	7392626001992
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 19.** Svestrane rukavice za zavarivanje od kravlje kože s razdvojenim zrnom. Jako robusne i čvrste. S elastičnim zglobom za bolje pristajanje. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C. Podstavljene.

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

#### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	TEGERA 19
Veličina rukavice	10
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	320 - 365 mm
Materijal nosača	Goveđa koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	1
Materijal	Goveđa koža
Područje primjene	Heavy Duty
Područje primjene	Svestranost
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tip A
Postupak varenja	MIG/MAG
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce