

ejendals

Par zaštitnih rukavica za varenje Tegera® 130A, Veličina rukavice: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094103 9
GTIN	7340118312507
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 130A. Rukavice za zavarivanje bez podstave s vrlo dobrim osjetom i ojačanim kažiprstom. Šavovi sadrže **Kevlar®** za upotrebu u zahtjevnim radnim okruženjima. Otporne na **kontaktnu toplinu do 100 °C.**

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Oznaka proizvođača	TEGERA 130A
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena	višekratno
Duljina	300 - 350 mm
Materijal nosača	Puna kozja koža

Varijanta presvlake	bez presvlake
Sadržaj	12
Materijal	Puna kozja koža
Područje primjene	Heavy Duty
Kontaktna vrućina do	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Vrsta B
Postupak varenja	WIG
Boja	žuta/bijela
Standard	EN 407
Vrsta proizvoda	Rukavice za varioce