

ejendals

Par rukavica Tegera® 806, Veličina rukavice: 7



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094572 7
GTIN	7340118396460
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 806. Rukavica za zaštitu od posjekotina bez prevlake. Idealna za korištenje u suhim prostorima. Tehnologija tankog pletiva finoće 18 za maksimalnu osjetljivost vrhova prstiju. Prikladno za **ESD radna mjesta.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Oznaka proizvođača	TEGERA 806

Sadržaj	6
Tehnologija pletenja	18G
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Materijal nosača	Karbon, stakloplastika, poliester, spandeks
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Preciznost
Boja	siva
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od posjekotina