

**Nasadna čeljust, mekana, širina čeljusti b: 160Amm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363324 160A
GTIN	4067263087090
Razred artikla	30N

**Opis****Izvedba:**

Meke čeljusti za uvođenje pojedinačnih kontura i za obradu osjetljivih komponenti.

**Tehnički opis**

odgovaraju kodu boja	HOLEX ZS 120
Duljina čeljusti l	54 mm
$l_2$	60 mm
Težina	0,9 kg
Visina čeljusti h	35 mm
Širina čeljusti b	160 mm
Materijal	aluminij
maksimalna sila stezanja	50 kN
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

