

**KÄRCHER****Industrijski usisavač, oznaka proizvođača: IVRL-100DP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Razred artikla	07D

**Opis****Izvedba:**

Industrijski usisavač namijenjen usisivanju i odvajanju **rashladnog sredstva, emulzije maziva, vode ili ulja s masnoćama (npr. metalne strugotine).**

- **Kompaktna izvedba i robusni materijal za najbolje karakteristike vožnje.**
- **Maksimalna fleksibilnost uloška i dugačko vrijeme rada s priključnim kablom koji je otporan na masnoću.**
- **Pogon usisavača pokreće se preko priključka crijeva na glavi usisavača koji se može okretati 360°.**

Dvomotorni industrijski usisivač snage 2,4 kW **s nagibnim voznim postoljem i spremnikom od 100 litara** za jednostavno i potpuno pražnjenje.

**Dio isporuke:**

S podvozjem s mogućnošću nakretanja i odvodnim crijevom s indikatorom punjenja. **Bez pribora. Odgovarajući pribor možete pronaći pod br. 078524, 078529 i 078533.**

**Napomena:**

Verziju sa spremnikom od nehrđajućeg čelika od 100 litara možete pronaći pod br. 078522 vel. IVR-L100DP u našoj e-trgovini.

**Tehnički opis**

Nazivna širina priključka	DN50 mm
Visina	1320 mm
Obujam spremnika	100 l
Prihvat snaga	2400 W
širina	660 mm
Vakuum	230 mbar
Težina	57 kg
Broj turbina	2
Radna buka	68 dB(A)
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina	840 mm
Razred prašine - usisavač	L
Protok volumena zraka	148 l/s
Duljina kabela	6 m
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač