

Garant**Vario plus Eco nosač oštrica ravni, derecha, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274510 2
GTIN	4067263962243
Razred artikla	21U

Opis**Odgovara:**

Vario plus Eco držač za tokarenje br. 274500; 274503; 274530.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

Za širine utora od 2 mm i 3 mm, dubina ugiba t_{maks} = 21 mm ograničena je na obradak do \varnothing 150 mm. Za obradak \varnothing > 150 mm, primjenjuje se t_{maks} = 17 mm. Uz širinu utora od 4 mm, dubina ugiba t_{maks} = 28 mm ograničena je na radni dio \varnothing do 150 mm. Za obradak \varnothing > 150 mm, primjenjuje se t_{maks} = 24 mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	21 mm
Stezni vijak	279815 9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Serijski broj	Vario plus Eco

Primjena	derecha
Unutarnje hlađenje	sí
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje