

**Garant****Vario plus Eco nosač oštrica ravni, poveznice, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274511 4
GTIN	4067263120438
Razred artikla	21U

**Opis****Odgovara:**

Vario plus Eco držač za tokarenje br. 274501; 274502; 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

Za širine utora od 2 mm i 3 mm, dubina ugiba  $t_{maks}$  = 21 mm ograničena je na obradak do  $\varnothing$  150 mm. Za obradak  $\varnothing$  > 150 mm, primjenjuje se  $t_{maks}$  = 17 mm. Uz širinu utora od 4 mm, dubina ugiba  $t_{maks}$  = 28 mm ograničena je na radni dio  $\varnothing$  do 150 mm. Za obradak  $\varnothing$  > 150 mm, primjenjuje se  $t_{maks}$  = 24 mm.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	28 mm
Stezni vijak	279815 9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Serijski broj	Eco

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	sí
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje