

**Garant****Vario plus Eco držač za tokarenje ravno 0°, derecha, širina drške b: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274500 20
GTIN	4067263120445
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Vario plus eco nosač oštrice br. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 317906 – 319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	112,5 mm
Širina drške b	20 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
Stezna letvica	279928 7
Stezni vijak	279815 24
Montažni vijak	279815 9

Serijski broj	Eco
Primjena	derecha
Unutarne hlađenje	sí
Vrsta proizvoda	Stezni držač