

Garant**Vario plus Eco nosač oštrica ravni, poveznice, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274511 3
GTIN	4067263120421
Razred artikla	21U

Opis**Odgovara:**

Vario plus Eco držač za tokarenje br. 274501; 274502; 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

Za širine utora od 2 mm i 3 mm, dubina ugiba t_{maks} = 21 mm ograničena je na obradak do \varnothing 150 mm. Za obradak $\varnothing > 150$ mm, primjenjuje se t_{maks} = 17 mm. Uz širinu utora od 4 mm, dubina ugiba t_{maks} = 28 mm ograničena je na radni dio \varnothing do 150 mm. Za obradak $\varnothing > 150$ mm, primjenjuje se t_{maks} = 24 mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	21 mm
Serijski naziv	Eco
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Stezni vijak	279815 9

Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	sí
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje