

**Garant****Vario plus Eco držač za tokarenje ravno 0°, poveznice, širina drške b: 25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	274501 25
GTIN	4067263120476
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Vario plus Eco nosač oštrica br. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 317906 – 319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

## Tehnički opis

Ukupna duljina L	127,5 mm
Širina drške b	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Stezna letvica	279928 7
Montažni vijak	279815 9
Stezni vijak	279815 24

Serijska	Vario plus Eco
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	si
Vrsta proizvoda	Stezni držač