


**Garant****Vario plus Eco držač za tokarenje zakrivljivo 90°, poveznice, širina drške b: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274503 25
GTIN	4067263120513
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Vario plus eco nosač oštrice br. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 317906 – 319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Montažni vijak	279815 9
Širina drške b	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm

Serijska	Vario plus Eco
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	si
Vrsta proizvoda	Stezni držač