


Garant**Vario plus Eco držač za tokarenje zakrivljivo 90°, poveznice, širina drške b: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274503 20
GTIN	4067263133056
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Vario plus eco nosač oštrice br. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 317906 – 319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

L ₁	54 mm
Širina drške b	20 mm
Montažni vijak	279815 9
L ₂	16 mm
Ukupna duljina L	85 mm

Serijska	Vario plus Eco
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	si
Vrsta proizvoda	Stezni držač