

Garant**Vario plus Eco držač za tokarenje zakrivljivo 90°, derecha, širina drške b: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274502 25
GTIN	4067263120490
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Vario plus Eco nosač oštrica br. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 317906 – 319136. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

L ₁	54 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	25 mm
L ₂	16 mm
Montažni vijak	279815 9

Serijska	Vario plus Eco
Primjena	derecha
Unutarje hlađenje	sí
Vrsta proizvoda	Stezni držač