

**Akumulatorska kidačica, Tip: M12FNB16-0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Iznimno lagana baterijska kidačica s funkcijom automatskog upravljanja (brzina rezanja sporo se pokreće nakon pokretanja) za radnu dubinu do 168 mm.

· **Smjer rezanja bez alata mijenja se u koracima od 90°.**

Dio isporuke:

Bez akumulatora i bez punjača, u kartonu.

Sadrži 2 držača matrice u dugim i kratkim verzijama.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći pod br. 073808 – br. 073840.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalne vibracije prema EN	1,5 m/s ²
Širina reza	5 mm

Težina	1 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	0
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 12 V
Radijus najmanje krivulje	40,7 mm
maksimalna dubina reza u čeliku	1,6 mm
maksimalna dubina reza u aluminiju	2,1 mm