



Radna svjetiljka W6R-WORK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Robustan, fleksibilan, svestran: Ledlenser W6R Work dokazuje svoju vrijednost kada stvari postanu tijesne, npr. u kabelskim kanalima ili odjeljcima motora. Uz fleksibilno pričvršćivanje pomoću stalka, magneta ili kuke, kompaktna radna svjetiljka ističe se rasklopivom i rotirajućom glavom svjetiljke koja osvjetljava čak i najuže otvore izravno iznutra. Tipična Ledlenser svjetlosna slika osigurava potrebnu preciznost - bilo na širokom području ili selektivno. Snažna baterija može se puniti preko USB-C. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska. Fleksibilna radna svjetiljka s dva izvora svjetla za reflektorsko ili točkasto osvjetljenje. Sklopiva (180°) i rotirajuća (270°) glava svjetiljke za osvjetljavanje uskih radnih područja. Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom. Fleksibilno pričvršćivanje pomoću postolja, magneta i metalne kuke na rasklapanje. Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Kapacitet baterije	2,5 Ah
Rasvjetno tijelo	LED modul
ATEX zona	bez

Oznaka proizvođača	W6R Work
Težina	180 g
Temperatura boje	6000 - 7500 K
Napon baterije	3,7 V
Jakost svjetlosti	220 - 600 lm
Ukupna duljina	143 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
CRI vrijednost	80
Ukupna širina	31 mm
Trajanje osvjetljenja	2 - 6 h
Vrsta baterije	Litij-ionska
IP-klasa zaštite	IP 54
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka