



Svjetiljka u obliku olovke W2R-WORK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Precizno svjetlo, uvijek spremno pri ruci: Ledlenser W2R Work je punjiva svjetiljka u obliku olovke i ispitna svjetiljka za obrtnike, građevinske radnike i sve koji cijene pouzdano svjetlo u džepnoj veličini. Isprobana Ledlenser kvaliteta svjetla osigurava precizno osvjetljenje - bilo na širokom području s reflektorima ili selektivno s točkastim LED diodama u glavi svjetiljke. W2R Work može se jednostavno pričvrstiti na džep na prsima pomoću kopče. Snažna baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska. Kompaktna ispitna svjetiljka s dva izvora svjetlosti za široko područje (reflektor) ili selektivno (točkasto) osvjetljenje. Homogen vrhunski svjetlosni uzorak za precizno i ravnomjerno osvjetljenje. Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom i praktičnom kopčom. Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom napunjenosti; moguća izmjena akumulatora u Ledlenser servisu. Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
CRI vrijednost	70

Ukupna širina	17 mm
Broj sadržanih baterija	1
Oznaka proizvođača	W2R Work
Temperatura boje	6000 - 7500 K
Kapacitet baterije	0,63 Ah
Rasvjetno tijelo	LED modul
Ukupna duljina	176 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Vrsta baterije	Litij-ionska
Trajanje osvjetljenja	1,5 - 7 h
Jakost svjetlosti	60 - 220 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Težina	61 g
ATEX zona	bez
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka