



Radna svjetiljka W7R-WORK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Pametno, inovativno, svestrano: Ledlenser W7R Work je ultimativno radno svjetlo za profesionalce sa kontinuirano podešivom temperaturom boje ovisno o scenariju primjene i dodatnim UV svjetlom u glavi svjetiljke za otkrivanje curenja ili provjeru dokumenata. Sklopiva i rotirajuća glava svjetiljke također doseže uska radna područja. Tipična Ledlenser svjetiljka osigurava potrebnu preciznost i može se kontinuirano podešavati između neutralne bijele i hladno bijele svjetlosti. Snažna baterija W7R Work može se puniti preko USB-C priključka. Ostale korisne značajke su brojne mogućnosti montaže i praktična transportna brava.

- **Fleksibilna vrhunska radna svjetiljka s dva izvora svjetla za osvjtljenje širokog područja i UV svjetlom (365 nm) za otkrivanje curenja ili provjeru dokumenata.**
- **U stupnjevima podešiva temperatura boje za različite scenarije primjene.**
- **Sklopiva (180°) i rotirajuća (270°) glava svjetiljke za osvjetljavanje uskih radnih područja.**
- **Fleksibilno pričvršćivanje pomoću postolja, magneta i metalne kuke na rasklapanje.**
- **Učinkovita li-ion baterija, punjiva preko USB-C priključka.**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Trajanje osvjtljenja	2 - 5 h
Oznaka proizvođača	W7R Work

Broj sadržanih baterija	1
CRI vrijednost	80
Rasvjetno tijelo	LED modul
Težina	180 g
Ukupna širina	31 mm
Napon baterije	3,7 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Jakost svjetlosti	220 - 600 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Temperatura boje	4000 - 7500 K
ATEX zona	bez
Ukupna duljina	143 mm
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka