



## Radna svjetiljka W5R-WORK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

Robustan, pouzdan, moćan: Ledlenser W5R Work je sjajan paket snage u koferu za alat profesionalaca u trgovini. Tipična Ledlenser Premium svjetiljka osigurava precizno osvjetljenje, čak i većih radnih površina – po izboru na širokom području ili selektivno. Zahvaljujući integriranom magnetu i kuki u podnožju, W5R Work se može fleksibilno postaviti i poravnati u bilo kojem trenutku. Snažna baterija može se puniti brzo i jednostavno putem USB-C priključka. Druge pametne značajke su metalni vijak za zatezanje sklopive baze, izbočena površina za snažan zahvat i praktična transportna brava. Snažna radna svjetiljka s dva izvora svjetla za preplavljeno ili točkasto osvjetljenje. Robusno plastično kućište s protukliznom površinskom strukturom. Fleksibilno pričvršćivanje i osvjetljenje zahvaljujući kuki, magnetu i mehanizmu za sklapanje. Učinkovit litij-ionski akumulator, jednostavan za punjenje putem USB-C s indikatorom baterije i razine napunjenosti. Transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Tehnički opis

CRI vrijednost	80
Težina	153 g
Broj sadržanih baterija	1

Trajanje osvjetljenja	3 - 6 h
Napon baterije	3,7 V
Oznaka proizvođača	W5R Work
Jakost svjetlosti	220 - 600 lm
Temperatura boje	6000 - 7500 K
IP-klasa zaštite	IP 54
Vrsta baterije	Litij-ionska
Ukupna duljina	153 mm
Rasvjetno tijelo	LED modul
ATEX zona	bez
Ukupna širina	38 mm
Kapacitet baterije	2,5 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka