



Svjetiljka u obliku olovke W2-WORK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Precizno svjetlo, uvijek spremno pri ruci: Ledlenser W2 Work je baterijska svjetiljka u obliku olovke i ispitna svjetiljka za obrtnike, građevinske radnike i sve koji cijene pouzdano svjetlo u džepnoj veličini. Isprobana Ledlenser kvaliteta svjetla osigurava precizno osvjetljenje - bilo na širokom području s reflektorima ili selektivno s točkastim LED diodama u glavi svjetiljke. W2 Work može se jednostavno pričvrstiti na džep na prsima pomoću kopče. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska. Dvije AAA baterije pouzdano i jednostavno opskrbljuju svjetiljku energijom za sljedeću upotrebu. Kompaktni format za džep. Tri opcije svjetla, uključujući točkovno svjetlo s reflektornom lećom u glavi svjetiljke. Indikator razine baterije. Integrirani magnet za lako pričvršćivanje na metalne površine (npr. na čelične grede ili motore). Nagibni mehanizam omogućuje fleksibilno poravnavanje za optimalno osvjetljenje radnog područja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

ATEX zona	bez
Temperatura boje	6000 - 7500 K
Ukupna visina	176 mm
Težina	42 g

Oznaka proizvođača	W2 Work
Tip baterije	Micro, AAA
Ukupna duljina	24 mm
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti	40 - 160 lm
Broj sadržanih baterija	2
Rasvjetno tijelo	LED modul
Ukupna širina	17 mm
CRI vrijednost	70
Trajanje osvjetljenja	10 h
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka